


- ① Kuusiokoloavain 4 mm.
- ② Kuusiokoloavain 3 mm.
- ③ Tasapääruuvitaltta



Huulletun oven saranan FT-65KSS säätäminen.

Ovilehden laskeminen:

1. Väännä kuusiokoloavaimella 1 saranoiden ylempiä säätöruuveja vastapäivään auki - ovilehti liikkuu painollaan alas.
2. Väännä alemmat säätöruuvit myötäpäivään kiinni.

Ovilehden nostaminen:

1. Väännä kuusiokoloavaimella 1 alempia säätöruuveja kaksi kierrosta auki.
1. Kiristä ylempiä säätöruuveja yhtä paljon kaikista saranoista, kunnes ovilehti on halutulla korkeudella.
2. Väännä alemmat säätöruuvit kiinni. Säätöväli $\pm 1,5$ mm.

Ovilehden liikuttaminen sivusuunnassa:

1. Väännä kuusiokoloavaimella 2 pysäytysruuvia myötäpäivään auki kaksi kierrosta.
2. Tasapääruuvitaltalla myötäpäivään vääntämällä ovilehti liikkuu saranoiden suuntaan. Vastapäivään vääntämällä ovilehti liikkuu lukon suuntaan. Säätöväli $\pm 1,5$ mm
3. Väännä pysäytysruuvi kiinni.